

# Kyvně přímočará upínka CLR-32-10-L-P-A-B

Číslo dílu: 543178

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Celkový zdvih                                 | 28 mm                                                                    |
| Průměr pístu                                  | 32 mm                                                                    |
| Závit na pístnici / pohybové tyči             | M8                                                                       |
| Úhel kyvu                                     | 90° +/- 2°                                                               |
| Upínací zdvih                                 | 10 mm                                                                    |
| Tlumení                                       | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách                         |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                                |
| Konstrukce                                    | píst<br>Pístnice<br>trubka válce                                         |
| Snímání poloh                                 | pro přibližovací čidlo                                                   |
| Směr kyvu                                     | vlevo                                                                    |
| Provozní tlak                                 | 2 bar...10 bar                                                           |
| Princip činnosti                              | dvojčinný                                                                |
| Provozní médium                               | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu        | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                 |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Okolní teplota                                | -10 °C...80 °C                                                           |
| Efektivní upínací síla při 2 barech           | 111 N                                                                    |
| Efektivní upínací síla při 4 barech           | 216 N                                                                    |
| Efektivní upínací síla při 6 barech           | 313 N                                                                    |
| Max. dotahovací moment šroubu upínacího palce | 24 Nm                                                                    |
| Teoretická upínací síla při 6 barech          | 362 N                                                                    |
| Hmotnost výrobku                              | 685 g                                                                    |
| Způsob upevnění                               | s průchozí dírou<br>s vnitřním závitem<br>s příslušenstvím<br>volitelně: |
| Pneumatické připojení                         | G1/8                                                                     |
| Materiál lícovaných šroubů                    | ocel<br>pozinkováno                                                      |

| Parametr                            | Hodnota                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Materiál víka                       | tvárná slitina hliníku<br>potaženo         |
| Materiál těsnění                    | NBR<br>TPE-U(PU)                           |
| Materiál tělesa                     | tvárná slitina hliníku<br>hladce eloxovaný |
| Materiál pístitnice / pohybové tyče | silně legovaná ocel, nerezová              |
| Materiál trubky válce               | tvárná slitina hliníku<br>hladce eloxovano |