


Motorflansch EAMF-A-48C-100A

Teilenummer: 1201924

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	726 g
Schnittstellencode Motor In	100A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	48C
Werkstoffhinweis	RoHS konform