



Winkelgreifer DHWS-25-A-NC

Teilenummer: 1310181

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Max. Austauschgenauigkeit	$\leq 0,2$ mm
Max. Öffnungswinkel	40 deg
Rotationssymmetrie	$\leq 0,2$ mm
Wiederholgenauigkeit Greifer	$\leq 0,04$ mm
Anzahl Greifbacken	2
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Greiferfunktion	Winkel
Greifkraftsicherung	beim Schließen
Konstruktiver Aufbau	Hebel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	4 ... 8 bar
Max. Arbeitsfrequenz Greifer	≤ 3 Hz
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	106 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	59 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F5
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,64 kgcm ²
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch	90 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch	3,6 Nm
Max. Moment am Greifbacken My statisch	3,6 Nm
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch	3,6 Nm
Produktgewicht	265 g
Befestigungsart	Innengewinde und Zentrierhülse mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung harteloxiert
Werkstoff Greifbacken	hochlegierter Stahl