


Vakuumsauger VASB-40-1/4-SI-B

Teilenummer: 1372910

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	13,7 mm
Nennweite	4 mm
Sauger-Durchmesser	40 mm
Sauger-Volumen	11,11 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0,07 MPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-40 ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	58 N
Produktgewicht	18 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	transparent
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)