

Kompaktní válec ADN-2 1/2"-2"-I-P-A

Číslo dílu: 557151

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	2 in
Průměr pístu	2 1/2"
Závit na pístnici / pohybové tyči	3/8-24 UNF-2B
Vychází z norem	ISO 21287
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnitřní závit
Konstrukce	píst Pístnice Profilová trubka
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	jednostranná pístnice
Provozní tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-4 °F...176 °F
Energie nárazu v koncových polohách	0.959 ft lbf
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	393 lbf
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	420 lbf
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	6.37 oz
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	2.09 oz
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	25.6 oz
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.566 oz
Způsob upevnění	volitelně: s průchozí dírou s vnitřním závitem s příslušenstvím
Pneumatické připojení	NPT1/8

Parametr	Hodnota
Materiál lícovaných šroubů	ocel
Materiál víka	Tvárná hliníková slitina, eloxovaná
Materiál dynamických těsnění	TPE-U(PU)
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel
Materiál trubky válce	tvárná hliníková slitina, hladce eloxováno