

Středicí kroužek EAML-62-5,8-62

Číslo dílu: 558032

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	62 mm
Průměr upínání 2	62 mm
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	17 g
Kód rozhraní ovladače	K62
Kód rozhraní, skříň spojky	62 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS