

# Vícenásobný rozdělovací díl NPQM-LFK-G14-Q6-P10

Číslo dílu: 558840

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                  | standard                                                            |
| Jmenovitá světlost                        | 5 mm                                                                |
| Druh těsnění na závitovém čepu            | těsnicí kroužek                                                     |
| Tvar                                      | Tvar L, dvojnásobný, výstup F                                       |
| Velikost balení                           | 10                                                                  |
| Konstrukce                                | Princip push-pull                                                   |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]                       |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | je možný mazaný provoz                                              |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                 |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Okolní teplota                            | -20 °C...70 °C                                                      |
| Jmenovitý utahovací moment                | 7.5 Nm                                                              |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 20 %                                                              |
| Hmotnost výrobku                          | 69.5 g                                                              |
| Způsob upevnění                           | vnitřní šestihran OK5                                               |
| Připojení pneumatiky 1                    | vnější závit G1/4                                                   |
| Pneumatické připojení 2                   | pro hadici s vnějším Ø 6 mm                                         |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                    |
| Materiál tělesa                           | mosaz, poniklováno                                                  |
| Materiál dutého šroubu                    | mosaz, poniklováno                                                  |
| Materiál těsnění hadice                   | NBR                                                                 |