


# Axialbausatz EAMM-A-S62-60H-G2

Teilenummer: 1456654

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1.100 g
Schnittstellencode Aktuator	S62
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoffhinweis	RoHS konform