


Motorflansch EAMF-A-62A-60G/H

Teilenummer: 1460112

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------|----------------|
| Einbaulage | beliebig |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 230 g |
| Schnittstellencode Motor In | 60G 60H |
| Schnittstellencode Kupplungsgehäuse | 62A |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |