


# Elektrozylinder EPCO-25-50-10P-ST-E

Teilenummer: 1470769  
Auslaufprodukt

FESTO

ist ein mechanischer Linearantrieb mit Kolbenstange und fest angebautem Schrittmotor.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2025. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub	50 mm
Hubreserve	0 mm
Kolbenstangengewinde	M8
Reversierspiel	0,1 mm
Schrittwinkel bei Vollschritt	1,8 deg
Schrittwindeltoleranz	±5 %
Spindeldurchmesser	10 mm
Spindelsteigung	10 mm/U
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-	1,5 deg
Einbaulage	beliebig
Kolbenstangenende	Außengewinde
Motorart	Schrittmotor
Konstruktiver Aufbau	Elektrozylinder mit Kugelgewindetrieb
Spindel-Typ	Kugelgewindetrieb
Verdrehsicherung/Führung	gleitgeführt
Rotorlagegeber	Encoder inkrementell
Rotorlagegeber Schnittstelle	RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex
Rotorlagegeber Messprinzip	optisch
Max. Beschleunigung	10 m/s <sup>2</sup>
Max. Geschwindigkeit	0,5 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,02 mm
Einschaltdauer	100 %
Isolationsschutzklasse	B
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Nennstrom Motor	3 A
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Aufprallenergie in den Endlagen	0,0002 J
Max. Moment M <sub>x</sub>	0 Nm

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Max. Moment My	1 Nm
Max. Moment Mz	1 Nm
Max. Vorschubkraft Fx	105 N
Richtwert Nutzlast, horizontal	20 kg
Richtwert Nutzlast, vertikal	10 kg
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub	0,0578 kgcm <sup>2</sup>
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast	0,0254 kgcm <sup>2</sup>
Massenträgheitsmoment JO	0,094 kgcm <sup>2</sup>
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	145 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	2,6 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	1.125 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	34 g
Elektrische Anschluss technik	Stecker
Befestigungsart	mit Innengewinde mit Zubehör
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Spindel Mutter	Stahl
Werkstoff Spindel	Wälzlagerstahl
Werkstoff Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert