



Zwischenpositionsmodul DADM-EP-G6-16

Teilenummer: 1478121

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	3 ... 6 bar
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Max. Schwenkzeit	150 ms
Wiederholgenauigkeit	±0,02 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Max. Anschlagkraft	1.100 N
Produktgewicht	340 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PU
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hebel	hochlegierter Stahl rostfrei