

Radiální chapadlo HGRT-25-A-G2

Číslo dílu: 563909

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Max. přesnost při výměně	0.2 mm
Max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay	0.1 stupeň
Max. úhel rozevření	180 stupeň
Rotační symetrie	0.2 mm
Opakovatelná přesnost chapadla	0.02 mm
Počet úchopných čelistí	2
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Funkce chapadla	radiální
Zajištění úchopné síly	při sevření
Konstrukce	nucený průběh pohybu
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo pro indukční čidla
Provozní tlak	4 bar...8 bar
Max. pracovní frekvence chapadla	3 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	443 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	301 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	2.33 kg.cm ²
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz	180 N
Max. moment na úchopné čelisti My, statický	10 Nm
Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický	1 Nm
Interval následného mazání vodících prvků	10 MioCyc
Hmotnost výrobku	610 g
Způsob upevnění	vnitřním závitem a středící dutinkou
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, hladce eloxováno
Materiál čelistí chapadla	ocel, tvrzená