


Normzylinder DNU-40- -PPV-A-S6

Teilenummer: 14920

FESTO

nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2008.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Hub | 1 ... 2.000 mm |
| Kolben-Durchmesser | 40 mm |
| Kolbenstangengewinde | M12x1,25 |
| Dämpfung | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar |
| Einbaulage | beliebig |
| Entspricht Norm | ISO 6431 |
| Kolbenstangenende | Außengewinde |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Varianten | S6: Warmfeste Dichtungen max. 120 °C |
| Betriebsdruck | 0,6 ... 12 bar |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | getrocknete Luft, geölt oder ungeölt |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 120 °C |
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Dämpfungslänge | 21 mm |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 586 N |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 715 N |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 36 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 727 g |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | G1/4 |
| Werkstoffinformation Deckel | Aluminium |
| Werkstoffinformation Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
| Werkstoffinformation Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |