



zásuvka pro připojení zdroje NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

č. dílu: 573855

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	NFPA/T3.5.29 R1-2007
označení kabelů	bez nosiče štítků
četnost připojení	100
hmotnost výrobku	680 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, upozornění k výstupu kabelu	Výstup kabelu neodpovídá průmyslovému standardu. Přizpůsobeno ochrannému krytu pro CPX
elektrické připojení 1, technika připojení	G7/8, kódování podle NFPA/T3.5.29 R1-2007
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	5
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	5
elektrické připojení 1, druh upevnění	upevnění závitem
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	5
rozsah provozního napětí DC	0 ... 300 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 300 V
zatížitelnost proudem při 40°C	9 A
napěťová pevnost	4 kV
délka kabelu	2 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 65 mm
průměr kabelu	8.7 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,2 mm
struktura kabelu	5x1,5
jmenovitý průřez vodiče	1.5 mm ²
stupeň krytí	IP65 IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-20 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	černý
materiál tělesa	TPE-U(PUR)
barva tělesa	černý
materiál aretace šroubu	mosaz, poniklovaná
materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno