

Upevňovací sada SAMH-S-N8-S-MK

Číslo dílu: 575815

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	do drážky T
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Způsob upevnění	se západkou příšroubováno lze shora nasadit do drážky
Max. utahovací moment	0.6 Nm
Hmotnost výrobku	1.88 g
Materiál krytky	PA
Materiál bloku svorek	silně legovaná ocel
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L