

Nahrungsschalter SIEH-M12B-NS-S-L

Teilenummer: 150449

FESTO

induktiv, fur groen Schaltabstand.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Bemessungsschaltabstand	4 mm
Gesicherter Schaltabstand	3,24 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,4 Edelstahl St 18/8 = 0,8 Kupfer = 0,4 Messing = 0,5 Stahl St 37 = 1,0
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen	0,2 mm
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Hysterese	≤ 0,36 mm
Max. Schaltfrequenz	2.500 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Spannungsfall	≤ 2 V
Induktive Schutzbeschaltung	eingebaut
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Restwelligkeit	± 10%
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	3-polig M12x1 Stecker
Baugroe	M12
Befestigungsart	mit Kontermutter
Einbauart	bundig
Produktgewicht	30 g
Werkstoff Gehause	Messing PBTP vernickelt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	2 - maige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformitat	VDMA24364-B2-L