

Spojovací vedení NEBV-

Číslo dílu: 8003577

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Dodatečné funkce	omezení přídržného proudu ochranné zapojení
Označení vedení	bez popisových štítků
Četnost připojování	50
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka Zásuvka úzká
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím. úhl.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec ZC, rýhovaný šroub Schéma rozhraní ZC, metrický šroub připojovací obrazec tvaru C, podle EN 175301-803 Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	2 25 4 44
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	hrnatý kulat..
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel konektor
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé úhlov.
Elektrické připojení 2, připojovací technika	připojovací obrazec ZB, rýhovaný šroub M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104 volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2 25 3 44
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...230 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...230 V
Délka kabelu	0.5 m...30 m

Parametr	Hodnota
Vlastnosti kabelu	standard vhodné do energetických řetězců
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál pláště kabelu	PVC TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	šedá