



Spojovací vedení NEBS-M12G5-ES-10-LE5

Číslo dílu: 8030963

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	se 2x držáky popisových štítků
Hmotnost výrobku	528 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	5
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	5
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	5
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...60 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...48 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Odolnost nárazům napětí	1.5 kV
Stínění	ano
Délka kabelu	10 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	26 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	52 mm
Průměr kabelu	5.25 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,2 mm
Konstrukce kabelu	5x 0,34 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.34 mm ²

Parametr	Hodnota
Konce vodičů	odříznuto natupo
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-25 °C...60 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	černá
Materiál těsnění	NBR
Materiál nástrčných kontaktů	Bronz poniklovaný a pozlacený
Materiál izolační dutinky	PP