


# Vakuumsauger VASB-125-3/8-NBR

Teilenummer: 152609

FESTO

mit Dichtring OL.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7 mm
Sauger-Durchmesser	125 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	125 mm
Anschlusslage	oben
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0,07 MPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	606 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	606 N
Befestigungsgewinde	G3/8
Saugerbefestigung	G3/8
Vakuumananschluss	G3/8
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR