


# Kugelhahn QH-QS-4

Teilenummer: 153483

FESTO

mit QS-Steckverbindung.  
Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	QS-4
Pneumatischer Anschluss 2	QS-4
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss	148 l/min
Nennweite	2,5 mm
Betriebsdruck Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Dichtprinzip	weich
Konstruktiver Aufbau	Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	12 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform