

Servomotor EMMS-AS-70-MK-LS-RS-S1

Teilenummer: 1550946

FESTO

ohne Getriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-10 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Temperaturüberwachung	PTC-Widerstand
Schutzart	IP65
Wellenausführung Passfeder	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC	360 V
Nennspannung DC	360 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	4
Stillstands Drehmoment	2,56 Nm
Nenn Drehmoment	2,29 Nm
Spitzendrehmoment	7,75 Nm
Nenn Drehzahl	4.100 1/min
Max. Drehzahl	4.880 1/min
Nennleistung Motor	1.061 W
Nennstrom Motor	2,6 A
Spitzenstrom	10 A
Motorkonstante	0,864 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	52,2 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	6,71 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	13,44 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0,611 kgcm ²
Produktgewicht	2.700 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	75 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	200 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut single turn
Rotorlagegeber Schnittstelle	EnDat 22
Rotorlagegeber Messprinzip	induktiv
Rotorlagegeber Auflösung	18 Bit
MTTF, Teilkomponente	76 Jahre, Rotorlagegeber
MTTFd, Teilkomponente	152 Jahre, Rotorlagegeber