



Krokové motory EMMB-ST-57-M-SSB

Číslo dílu: 8156141

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	-15 °C...40 °C
Upozornění k teplotě okolí	do 80 °C se snížením parametrů -2 %/°C
Max. výška instalace	4000 m
Upozornění k max. nadmořské výšce	od 1 000 m pouze s odlehčením -1,0% na 100 m
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 % bez kondenzace
Odpovídá normám	IEC 60034
Tepelná třída podle EN60034-1	B
Max. teplota vinutí	130 °C
Třída jmenovitého výkonu podle EN 60034-1	S1
Konstrukce motoru podle EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Montážní poloha	libovoln.
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	IP40 Hřídél motoru
Kód rozhraní výstupu motoru	57A
Elektrické připojení 1, druh připojení	hybridní konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec L10
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	14
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Odolnost vibrací	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS

Parametr	Hodnota
Úřad, který vydal certifikát	UL E342973
Jmenovité provozní napětí DC	48 V
Počet pólpárů	50
Přidržený moment motoru	1.05 Nm
Jmenovitý moment	0.77 Nm
Špičkový moment	1.1 Nm
Jmenovité otáčky	1000 1/min
Max. otáčky	2600 1/min
Max. mechanické otáčky	8000 1/min
Úhel celého kroku	1.8 stupeň
Tolerance úhlu kroku	±5 %
Jmenovitý výkon motoru	81 W
Trvalý klidový proud	6.1 A
Jmenovitý proud do motoru	5.1 A
Špičkový proud	8 A
Konstanta motoru	0.152 Nm/A
Napěťová konstanta, fáze	13.1 mV.min
Odpor vinutí fáze	0.17 Ω
Indukčnost vinutí fáze, jednotlivá fáze (neřetězená)	0.5 mH
Podélná indukčnosti vedení Ld (fáze)	0.7 mH
Křížová indukčnost vinutí Lq (fáze)	0.5 mH
Elektrická časová konstanta	2.9 ms
Tepelná časová konstanta	28 min
Tepelný odpor	1.6 K/W
Měřicí příruba	200 x 200 x 15 mm, ocel
Celkový moment setrvačnosti na výstupu	0.324 kg.cm ²
Hmotnost výrobku	1220 g
Přípustné axiální zatížení hřídele	15 N
Přípustné radiální zatížení hřídele	75 N
Vysílač polohy rotoru	absolutní enkodér, jednootáčkový
Vysílač polohy rotoru, označení výrobce	Festo iC-MHM
Vysílač polohy rotoru, počet otáček, které lze sejmut	1
Rozhraní vysílače polohy rotoru	BiSS-C
Vysílač polohy rotoru, princip měření	magnetický
Vysílač polohy rotoru, provozní napětí DC	5 V
Vysílač polohy rotoru, rozsah provozního napětí DC	4.75 V...5.25 V
Vysílač polohy rotoru, počet period sinus/kosinus na otáčku	2
Vysílač polohy rotoru, hodnoty polohy na otáčku	65536
Vysílač polohy rotoru, rozlišení	16 bit
Vysílač polohy rotoru, systémová přesnost měření úhlu	-540 arcsec...540 arcsec
Přidržený moment brzdy	1.74 Nm
Provozní napětí brzdy, DC	24 V
Příkon brzdy	0.38 A 9 W
Odpor cívky brzdy	63.8 Ω
Indukčnost cívky brzdy	107 mH
Čas pro odpojení brzdy	32 ms
Čas na sevření brzdy	97 ms
Zpoždění reakce brzdy, DC	11 ms
Max. volnoběžné otáčky brzdy	8000 1/min
Max. tření na jeden brzdňý proces	6000 J
Počet nouzových zastavení za hodinu	1
Moment setrvačnosti brzdy	0.024 kg.cm ²

Parametr	Hodnota
Spínací cykly přidržené brzdy	10 mil. aktivací naprázdno (bez tření!)
MTTF, součásti	106 let, snímač polohy rotoru