

# Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-K4-1U-KS4ME

Číslo dílu: 8156759

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druh ovládání                             | elektrick.                                                                                                |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                                                                                 |
| Indikace spínací polohy                   | ne                                                                                                        |
| Doba sepnutí                              | 100%                                                                                                      |
| Třída izolace                             | H                                                                                                         |
| Hodnoty cívek                             | 24 V DC: 1,8 W<br>24 V AC: 40/65 Hz, příkon 1,8 VA                                                        |
| Přípustné výkyvy napětí                   | -15 % / +10 %                                                                                             |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)                                                                                |
| Ochrana proti výbuchu                     | zóna 1 (KR)<br>zóna 21 (KR)                                                                               |
| Úřad, který vydal certifikát              | 21-AV4BO-0279X<br>22-AV4BO-0051X                                                                          |
| Typ ochrany proti výbuchu plynu           | Ex e mb IIC T4, T5, T6                                                                                    |
| Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu   | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C                                                                             |
| Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu    | T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C<br>T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C<br>T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-zóna III                                                                                        |
| Stupeň krytí                              | IP65                                                                                                      |
| Hmotnost výrobku                          | 330 g                                                                                                     |
| Elektrické připojení                      | svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5                                                             |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                                                          |