


Vodící jednotka EAGF-P2-KF-60-100

Číslo dílu: 8158138

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	60
Zdvih	100 mm
Vůle při změně směru	0 μ m
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Max. zrychlení	25 m/s ²
Max. rychlost	1 m/s
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. síla Fy	380 N
Max. síla Fy, statická	510 N
Max. síla Fz	380 N
Max. statická síla Fz na čelistech	510 N
Max. moment Mx	20 Nm
Max. moment Mx statický	27 Nm
Max. moment My	15 Nm
Max. moment My, statický	20 Nm
Max. moment Mz	15 Nm
Max. moment Mz, statický	20 Nm
Posuvová síla	3 N
Pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	583 g
Základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	1614 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	17.8 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvíhu	17.8 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvíhu 0 mm	31 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmototy na 10 mm zdvíhu	4.3 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál vodičoho prvku	zušlechťená ocel tvrdě chromováno
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál pohybové desky	tvárná slitina hliníku eloxováno