

Jednotky s kulovým kohoutem VAPB-A-1-F-40-F0304-PA20

Číslo dílu: 8191921

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	2 cestný kulový kohout Kyvné pohony
Druh ovládání	pneumatick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	Rp1
Indikace spínací polohy	směr drážky = směr průtoku
Připojovací obrazec na přírubě	F0304
Jmenovitá světlost DN	25
Funkce ventilu	2/2
Směr proudění	reverzibilní
Provozní tlak	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Jmenovitý tlak armatury PN	40
Odtřhový moment při rozdílu tlaků, jmenovitý tlak armatury PN	8,5 Nm
Vychází z norem	EN 10226-1 ISO 5211
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-:-:-] netečné plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny další průtoková média na vyžádání
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Teplota média	-10 °C...200 °C
Průtok Kv	70 m³/h
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno

Parametr	Hodnota
Číslo materiálu tělesa	2.0402 CW617N
Materiál těsnění sedla	PTFE
Materiál těsnění	HNBR PTFE
Materiál koule	mosaz tvrdě chromováno
Číslo materiálu koule	2.0402 CW617N
Materiál hřídele	mosaz
Míslo materiálu hřídele	2.0401 CW614N
Hmotnost výrobku	2130 g
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi