


Elektromagnetický ventil VSVA-B-D52-ZD-D2-F8

Číslo dílu: 8198602

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2, bistabilní, s dominantním signálem
Druh ovládání	elektrick.
Šířka	52 mm
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	4000 l/min
Pneumatický pracovní výstup	přípojovací deska, velikosti 2 podle ISO 5599-1
Provozní tlak	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar
Konstrukce	pístové šoupátko
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Jmenovitá světlost	11.5 mm
Rozteč	53 mm
Funkce odvětrání	přes samostatnou přípojovací desku
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	ISO 5599-1
Pomocné ruční ovládání	s aretací
Způsob řízení	nepřímo řízené
Napájení řídicím tlakem	vnějš.
Směr proudění	reverzibilní
Překrytí	pozitivní překrytí
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...1 MPa
Řídicí tlak	3 bar...10 bar
Vhodnost pro podtlak	ano
Hodnota b	0.26
Hodnota C	8.272 l/sbar
Průtok ventilem	3700 l/min
Průtok ventilem na samostatné přípojovací desce	3100 l/min
Průtok ventilem, pneum. řadové uspořádání	2700 l/min
Max. frekvence spínání	5 Hz
Čas přepnutí	22 ms
Doba sepnutí	100%

Parametr	Hodnota
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Řídící médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	2 Nm
Hmotnost výrobku	665 g
Způsob upevnění	na připojovací desku
Připojení řídícího tlaku 12	připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Připojení řídícího tlaku vzduchu 14	připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Připojení pneumatiky 1	připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Pneumatické připojení 2	připojovací deska velikosti 2 dle ISO 5599-1
Pneumatické připojení 3	Připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Pneumatické připojení 4	Připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Připojení pneumatiky 5	připojovací deska, velikost 2, podle ISO 5599-1
Rozhraní nepřímého řízení	podle ISO 15218
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál šroubů	ocel