

Pohony s vedením DGRC-GF-50-25-PA

Číslo dílu: 8218223

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vzdálenost těžiště užitečného zatížení k pohybové desce xs	50 mm
Zdvih	25 mm
Průměr pístu	50 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	kluzné vedení
Konstrukce	vedení
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Pojištění proti pootočení / vedení	vodicí tyč s pohybovou deskou
Provozní tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. rychlost	0.6 m/s
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií v souladu s interní definicí společnosti Festo ve stupni F1A s omezeními týkajícími se použití Cu/Zn/Ni
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	1 Nm
Max. síla Fy	1252.7 N
Max. síla Fy, statická	1252.7 N
Max. síla Fz	1252.7 N
Max. statická síla Fz na čelistech	1252.7 N
Max. moment Mx	68.27 Nm
Max. moment Mx statický	68.27 Nm
Max. moment My	35.08 Nm
Max. moment My, statický	35.08 Nm
Max. moment Mz	35.08 Nm
Max. moment Mz, statický	35.08 Nm

Parametr	Hodnota
Max. přípustné momentové zatížení Mx v závislosti na zdvihu	19.02 Nm
Max. užitečné zatížení v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs	231.8 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	1057 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	1178 N
Vůle v krutu	0.035 stupeň
Pohybující se hmotnost	839.3 g
Hmotnost výrobku	1621.7 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	782.4 g
Těžiště pohybující se hmoty v závislosti na zdvihu	34.1 mm
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál dynamických těsnění	TPE-U(PU)
Materiál koncové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál vodicí tyče	silně legovaná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel