

# Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-AGC:J5:M1

Číslo dílu: 8233021

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | 4                                                                                                               |
| Řada                                   | MS                                                                                                              |
| Zabezpečení ovládání                   | otočná hlavice s aretací<br>s příslušenstvím, uzamykatelný                                                      |
| Montážní poloha                        | svisle +/- 5°                                                                                                   |
| Odpouštění kondenzátu                  | ručně otočné                                                                                                    |
| Konstrukce                             | filtr-regulátor-maznice                                                                                         |
| Max. množství kondenzátu               | 19 ml                                                                                                           |
| Jemnost filtru                         | 40 µm                                                                                                           |
| Max. plnicí množství oleje             | 30 cm³                                                                                                          |
| Funkce regulátoru                      | konstantní výstupní tlak<br>s kompenzací napájecího tlaku<br>se sekundárním odvětráním<br>se zpětným odvětráním |
| Ochrana nádobky                        | ochranný koš z plastu                                                                                           |
| Indikace tlaku                         | manometrem                                                                                                      |
| Provozní tlak                          | 0.15 MPa...1.4 MPa<br>1.5 bar...14 bar                                                                          |
| Rozsah regulace tlaku                  | 1 bar...7 bar                                                                                                   |
| Max. normální průtok                   | 1400 l/min                                                                                                      |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>netečné plyny                                                  |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                                                        |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                                             |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                               |
| Skladovací teplota                     | -10 °C...60 °C                                                                                                  |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu       | stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                     |
| Teplota média                          | -10 °C...60 °C                                                                                                  |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                                                                                  |
| Hmotnost výrobku                       | 650 g                                                                                                           |
| Způsob upevnění                        | s příslušenstvím                                                                                                |
| Připojení pneumatiky 1                 | G3/8                                                                                                            |
| Pneumatické připojení 2                | G 3/8                                                                                                           |

| Parametr         | Hodnota                   |
|------------------|---------------------------|
| Materiál těsnění | NBR                       |
| Materiál filtru  | PE                        |
| Materiál tělesa  | tlakový odlitek z hliníku |
| Materiál nádoby  | PC                        |