

Kabely pro motory NEBM-M17G12-EH-5-Q9N-LE12

Číslo dílu: 8234029

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61984
Označení vedení	bez popisových štítků
Hmotnost výrobku	940 g
Elektrické připojení	12 pinů
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	hybridní zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M17x0,75
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	12
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	12
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	12
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	12
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	zasunuto
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...48 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	17.8 A
Odolnost nárazům napětí	1.5 kV
Stínění	ano
Délka kabelu	5 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	43.2 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	81 mm
Průměr kabelu	10.8 mm

Parametr	Hodnota
Tolerance průměru kabelu	± 0,3 mm
Konstrukce kabelu	4 x 1,5 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 6 x 0,15 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.15 mm ² 0.5 mm ² 1.5 mm ²
Konce vodičů	dutinka na vodiče
Stupeň krytí	IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-25 °C...80 °C
Kategorie přepětí	I
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS bez halogenů
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál izolační dutinky	PP