

Saugereinsatz OASI-40

Teilenummer: 1048881

FESTO

muss bei Verschmutzung ausgetauscht werden.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck	0 ... 0,95 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	5 ... 50 °C
Produktgewicht	2,9 g
Befestigungsart	einsteckbar
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Saugereinsatz	PE
Abwurfimpulstauglichkeit	≤ 5 bar
Einbaulage	Ausmagerung innen