


Axialbausatz EAMM-A-M80-120G

Teilenummer: 1190774

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	75 Nm
Produktgewicht	1.370 g
Schnittstellencode Aktuator	M80
Schnittstellencode Motor In	120G
Werkstoffhinweis	RoHS konform