


Magnetspule MSN1W-110AC-OD

Teilenummer: 123061

FESTO

für Wechselfspannung, ohne Steckdose.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100 %
Leistungsfaktor cos {phi}	0,7
Spulenkennwerte	110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 7,5 VA, Halteleistung 5 VA 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	bei 50Hz ±10 % bei 60Hz -10...+20 %
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Mediumstemperatur	-10 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	80 g
Elektrischer Anschluss	3-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	geklemmt mit Halteklammer mit Zubehör
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer