



DSW-63--PPV-S3-B

Rundzylinder

Merkmal	Wert
Hub	10 - 500 mm
Kolben-Durchmesser	63 mm
Dämpfung	pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar (PPV)
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	ISO 6431
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Zylinderrohr
Positionserkennung	ohne
Varianten	S3: Zylinder mit korrosions- und säurebeständiger Kolbenstange, Kolbenstangenmutter aus Edelstahl, Abstreifer aus FKM
Betriebsdruck	1 - 10 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-20 - 80 °C
Dämpfungslänge	27 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	1.682 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	1.870 N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	41 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	1.738 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff-Information Deckel	Aluminium-Knetlegierung

**DSW-63--PPV-S3-B****Rundzylinder**

Merkmal	Wert
Werkstoff-Information Dichtungen	TPE-U(PU) NBR
Werkstoff-Information Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Information Kolbenstange	hochlegierter Stahl
ATEX-Umgebungstemperatur	-20°C <= Ta <= +60°C
ATEX-Kennzeichnung	II 2 GD c T4 T120°C
CE-Zeichen	EU-konform nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)