

Flanschbefestigung CRFNG-100

Teilenummer: 161851

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	100
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F5a
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	2.054 g
Werkstoff Befestigung	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei