

# Normzylinder DNC-63-500-PPV


FESTO

Teilenummer: 163426

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



## Datenblatt

| Merkmal  | Wert   |
|--|--|
| Hub  | 500 mm   |
| Kolben-Durchmesser                                       | 63 mm  |
| Kolbenstangengewinde                                     | M16x1,5  |
| Dämpfung   | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar          |
| Einbaulage   | beliebig   |
| Entspricht Norm  | ISO 15552  |
| Kolbenstangenende  | Außengewinde   |
| Konstruktiver Aufbau                                     | Kolben<br>Kolbenstange<br>Profilrohr                       |
| Positionserkennung                                       | ohne   |
| Varianten  | einseitige Kolbenstange                                    |
| Betriebsdruck Mpa  | 0,06 ... 1,2 MPa   |
| Betriebsdruck  | 0,6 ... 12 bar   |
| Funktionsweise   | doppeltwirkend   |
| Betriebsmedium   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium                   | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Umgebungstemperatur                                      | -20 ... 80 °C  |
| Aufprallenergie in den Endlagen                          | 0,5 J  |
| Dämpfungslänge   | 22 mm  |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 1.682 N  |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf  | 1.870 N  |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub                               | 663 g  |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub                     | 25 g   |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub                                | 1.709 g  |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub                           | 73 g   |
| Befestigungsart  | mit Innengewinde<br>mit Zubehör                            |
| Pneumatischer Anschluss                                  | G3/8   |
| Werkstoffhinweis   | RoHS konform   |
| Werkstoff Deckel   | Aluminium-Druckguss<br>beschichtet                         |
| Werkstoff Dichtungen                                     | TPE-U(PU)  |
| Werkstoff Kolbenstange                                   | hochlegierter Stahl  |
| Werkstoff Zylinderrohr                                   | Aluminium-Knetlegierung<br>gleiteloxiert                   |