


Längenausgleich VAL-1/8-10

Teilenummer: 151210

★ Kernprogramm

für Vakuumsaugnapfe.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	10 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben
Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1a
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	62 g
Befestigungsart	mit Außengewinde M22x1,5
Saugerbefestigung	G 1/8
Vakuumschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Halter	Aluminium POM hochlegierter Stahl rostfrei