


Kugelhahn QH-QS-6

Teilenummer: 153484

FESTO

mit QS-Steckverbindung.
Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 2	QS-6
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss	533 l/min
Nennweite	4 mm
Betriebsdruck Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Dichtprinzip	weich
Konstruktiver Aufbau	Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	12,5 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform