

LFR-M1-G1/8-E10TK

Filter-Regelventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 179237

Seite:1

Merkmal	Wert
Modulbauweise	ja
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	17 bar
Ausgangsdruck 2 minimal	0 bar
Ausgangsdruck 2 maximal	10 bar
Gewinde Anschluss 1	G 1/8
Gewinde Anschluss 2	G 1/8
Befestigungsart	Leitung/Winkel
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	80 °C
Metall-Schalenschutz	ja
Filterfeinheit	40 um
Kondensatmenge maximal	10,25 cm³
Kondensat-Ablasstechnik	manuell, drehend
Feststellung Betätigung (Druck-R.)	Verrasterung
Druckhysterese (Druck-Regelventil)	0,4 bar
Manometer ja/nein	nein
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	Zink-Druckguss
LABS-haltige Stoffe enthalten	ja
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	450 l/min
Betriebsmedium Eingang 1	Druckluft
Betriebsmedium Ausgang 2	gefilterte (40 µm) Druckluft, nicht geölt