

FRC-M2-G1/4-C07S

Wartungs-Einheit

Datenblatt

Teile-Nr.: 181092

Seite:1

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Modulbauweise | ja |
| Eingangsdruck 1 maximal (bar) | 12 bar |
| Ausgangsdruck 2 minimal | 0 bar |
| Ausgangsdruck 2 maximal | 7 bar |
| Gewinde Anschluss 1 | G 1/4 |
| Gewinde Anschluss 2 | G 1/4 |
| Befestigungsart | Leitung/Winkel |
| Umgebungstemperatur minimal | -10 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 52 °C |
| Mediumstemperatur minimal | -10 °C |
| Mediumstemperatur maximal | 52 °C |
| Bauart Öler | Direkt-Proportional |
| Ölfüllmenge maximal | 99 cm³ |
| Metall-Schalenschutz | nein |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Kondensatmenge maximal | 52,75 cm³ |
| Kondensat-Ablasstechnik | vollautomatisch |
| Feststellung Betätigung (Druck-R.) | Verrasterung |
| Manometer ja/nein | nein |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PA |
| LABS-haltige Stoffe enthalten | ja |
| Produktgewicht | 1,61 kg |
| Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 | 1600 l/min |
| Betriebsmedium Eingang 1 | Druckluft |
| Betriebsmedium Ausgang 2 | gefilterte Druckluft 5 µm, geölt |