



LRB-M2-G1/2-16 Druckregelventil

Merkmal	Wert
Baugröße	2
Baureihe	M
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	direktgesteuertes Membranregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Reglerfunktion	mit Vordruckkompensation mit Sekundärentlüftung Ausgangsdruck konstant
Druckanzeige	G1/4" vorbereitet
Druckregelbereich	0 - 16 bar
Eingangsdruck 1	0 - 21 bar
Normalnennndurchfluss	1.420 l/min
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Mediumtemperatur	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Produktgewicht	575 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Bedienteil	POM
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss

**LRB-M2-G1/2-16****Druckregelventil**

Merkmal	Wert
Werkstoff-Information Membran	NBR Messing