

Winkelgreifer HGWM-12-EZ-G6

Teilenummer: 185702

FESTO

Micro, hubkompensiert.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay	0,5 deg
Max. Greifbackenspiel Sz	0,03 mm
Max. Öffnungswinkel	14 deg
Wiederholgenauigkeit Greifer	≤ 0,02 mm
Anzahl Greifbacken	2
Funktionsweise	einfachwirkend geschlossen
Greiferfunktion	Winkel
Konstruktiver Aufbau	Schiefe Ebene
Positionserkennung	ohne
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Max. Arbeitsfrequenz Greifer	4 Hz
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,7 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,8 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Federkraft des Hubausgleichs	10 ... 23 N
Federrückstellmoment	1,5 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen	76 Ncm
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch	20 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch	40 Ncm
Max. Moment am Greifbacken My statisch	40 Ncm
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch	40 Ncm
Produktgewicht	75 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff Abdeckkappe	POM
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Greifbacken	hochlegierter Stahl