



# Stoßdämpfer YSR-25-40-C

Teilenummer: 160273

FESTO

selbsteinstellend.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub	40 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,4 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	40 mm
Max. Anschlagkraft	4.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	160 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	150.000 J
Max. Restenergie	0,8 J
Rückstellkraft	14 N
Produktgewicht	600 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl