


# Lagerbock CRLNG-100

Teilenummer: 161845

FESTO

korrosionsbeständig, für Zylinder CRDNGS.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Baugröße                           | 100   |
| Basierend auf Norm                 | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Einbaulage                         | beliebig  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L  |
| RSBP-Klassifizierung nach CD-0033  | F1a   |
| Umgebungstemperatur                | -40 ... 80 °C   |
| Produktgewicht                     | 915 g   |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform  |
| Werkstoff Befestigung              | elektropoliert<br>hochlegierter Stahl                                 |
| Werkstoff Lager                    | Kunststoff  |