

Vakuumsauger-Halter

ESH-HC-2-QS

Teilenummer: 189215

FESTO

mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantern.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	3 mm
Volumen	0,551 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 2
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	18 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	Durchmesser 4 mm
Vakuumanschluss	QS-6
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl