

# Vakuumsauger-Halter

## ESH-HF-1-M10X1

Teilenummer: 189260

FESTO

mit Höhenausgleich, für direktes Einschrauben.



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	2,6 mm
Nennweite	2 mm
Volumen	0,108 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	14 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumschluss
Saugerbefestigung	Durchmesser 3 mm
Vakuumschluss	M10x1
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR POM
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl