


Vakuumsauger-Halter

ESH-HF-3-M14X1

Teilenummer: 189262

FESTO

mit Höhenausgleich, für direktes Einschrauben.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	6 mm
Nennweite	3,3 mm
Volumen	0,4 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	54 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumschluss
Saugerbefestigung	M4
Vakuumschluss	M14x1
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR POM
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl