

Vakuumsauger ESS-80-SF

Teilenummer: 189321

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Min. Werkstückradius R | 400 mm |
| Nennweite | 6 mm |
| Sauger-Durchmesser | 80 mm |
| Sauger-Volumen | 19,312 cm ³ |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 5 |
| Saugerform | rund flach |
| Betriebsdruck Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Nennbetriebsdruck | -70 kPa -0,7 bar |
| Nennbetriebsdruck (psi) | -10,15 psi |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 200 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 309,7 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 139,5 N |
| Produktgewicht | 133 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | M10 |
| Farbe | grau |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Stahl vernickelt POM Stahl verzinkt und verchromt |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | FPM |