



Vakuumsauger ESS-50-CS

Teilenummer: 189407

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	17,5 mm
Min. Werkstückradius R	180 mm
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	50 mm
Sauger-Volumen	38,92 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund, Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 ... 180 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	63,4 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	45,5 N
Produktgewicht	32,1 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Alu-Knetlegierung vernickelt Messing vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)