


# Vakuumsauger ESS-15X45-ON

Teilenummer: 189415

FESTO

leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	6 mm
Sauger-Größe	15x45 mm
Sauger-Volumen	1,57 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	oval, flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	32 N
Querkraft horizontal bei Nennbetriebsdruck	43 N
Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck	35 N
Produktgewicht	23,8 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR