

# Vakuumsaugnapf ESV-50-SNA

Teilenummer: 190998

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	330 mm
Sauger-Durchmesser	50 mm
Sauger-Volumen	2,387 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Besondere Eigenschaften	Antistatisch
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Oberflächenwiderstand	≤ 0,000 MΩm
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	105 N
Produktgewicht	11,2 g
Farbe	schwarz/weisser Punkt
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	BR